

Stulpe / Cuff



Technische Daten

Technical data

Mindesthaltbarkeit 8 Wochen
minimum durability 8 weeks

Größe Size	Handbreite Hand width	Gewicht Weight	Artikelnummer Article number
S	15.0 – 17.5 cm	9 g	520610 (rechts/right)
			520620 (links/left)
M	17.5 – 22.5 cm	10 g	520612 (rechts/right)
			520622 (links/left)
L	22.5 – 26.0 cm	11 g	520614 (rechts/right)
			520624 (links/left)
XL	26.0 – 29.0 cm	11 g	520616 (rechts/right)
			520626 (links/left)

Materialmix ÖKO-TEX® zertifizierte Garne / OEKO-TEX® certified yarns
Mix of materials 64% Polyamid / 22% Silicon Silicotex / 14% Elasthan Lycra

Pflegehinweise Care instructions

30 °C Pflegeleicht	Nicht bleichen	Nicht im Wäschetrockner trocknen	Nicht bügeln	Nicht trockenreinigen
30 °C easy care	Do not bleach	Do not tumble dry	Do not iron	Do not dry clean

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Durch die flexible Klettfixierung kann die Position des HS 50 und des Auslöseknopfs individuell für jeden Mitarbeiter auf der Handstulpe ergonomisch angepasst werden. Dies ermöglicht es den Scanner ganz einfach abzunehmen, um die Stulpe zu waschen oder auszutauschen, denn in der Stulpe sind keine elektronischen Komponenten verbaut. Die Handstulpe kann als Überzieher mit oder ohne einen herkömmlichen Handschuh getragen werden. Die Stulpe wird mit ökotex-zertifizierten und atmungsaktiven Garne gestrickt. Die Innenfläche ist gummiert, damit die Ware optimal gegriffen werden kann. Die Stulpen gibt es für Links- und Rechtshänder. Um einen hohen Tragekomfort gewährleisten zu können, ist die Stulpe in den Größen S, M, L und XL erhältlich.

Due to the flexible velcro fastening, the position of the HS 50 and the trigger button can be adjusted ergonomically for each individual employee on the cuff. Thereby the scanner can be easily removed for washing or replacing the cuff, because there are no electronic components in the cuff. The hand cuff can be worn as an overcoat with or without a conventional glove.

The cuff is knitted with ecotex certified and breathable yarns. The inner surface is rubberised to ensure that the goods can be gripped optimally.

The cuffs are available for left- and right-handed users. To ensure a high wearing comfort, the cuff is available in sizes S, M, L and XL.